

EINFACH
RICHTIG GUTES LICHT

LAVIGO.CORE



ENGINEERS OF LIGHT

STEH- UND TISCHAUFBAULEUCHE



DEU

Waldmann



LAVIGO.CORE
DAS LICHT DER GUTEN ARBEITSPLÄTZE.

Alles, was man braucht. Für alle, die richtig loslegen wollen.
Bei dieser Variante der LAVIGO Familie haben wir den Fokus auf normkonforme Lichtqualität für eine bildschirmtaugliche Beleuchtung von Büroarbeitsplätzen gelegt. Mit standardmäßig verbauter Tageslicht- und Präsenzsensoren bietet LAVIGO.core allen Nutzern angenehmen Komfort und erhöht die Energieeffizienz.

LAVIGO.core ist einfach die richtige Wahl, wenn es auf gutes Licht am Arbeitsplatz ankommt. Weitere Varianten der LAVIGO mit zusätzlichen Features finden Sie unter www.waldmann.com/lavigo

Inspiration tanken, mit Lichtideen aufladen.
Im Showroom EMIL 28 strahlt der Geist des Gründers.

#blackforestlight

Wirf das Licht der Präzision,
damit besser produziert wird.

Wirf das Licht der Nachhaltigkeit,
damit nichts verschwendet wird.

Wirf das Licht der Vernunft,
damit alle mehr verstehen.

Wirf das Licht der Konnektivität, damit
alles im Gebäude zusammenarbeitet.

Wirf das Licht der Kreation,
damit bessere Ideen entstehen.

Wirf das Licht der Erfahrung,
damit Fehler vermieden werden.

Wirf das Licht des Wissens,
damit die Forschung mehr erkennt.

Wirf das Licht des Erfolgs, damit
Unternehmen wachsen können.

Wirf das natürliche Licht des Tages,
damit die Menschen gesund bleiben.

Wirf das #blackforestlight und
besiege die Dunkelheit, überall.


SHINE A LIGHT

Waldmann



MÖGLICHT KURZ UND TECHNISCH

Stehleuchte kompakt

- Leicht erreichbares Bedienelement (Kipptaster)
- Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR
- Nachlaufzeit Bewegungssensor 15 min
- Backlight Technologie
- Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar
- LED-Lebensdauer L80 50 000 h



LAVIGO.CORE	12 400 lm	8 900 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 146 lm/W	ca. 144 lm/W
Lichtverteilung	ca. 17 % / 83 %	ca. 35 % / 65 %
Leuchtdichte	< 3 000 cd/m ²	< 4 400 cd/m ²
UGR	< 13	< 16
Farbwiedergabe	Ra > 80	
Entblendung	Prismenblende	
Anschlusswerte	220 – 240 V; 50/60 Hz	
Schutzart	IP 20	
Gewicht Stehleuchte (netto)	ca. 14,7 kg	
Netzanschluss Stehleuchte	ca. 3 m Leitung mit Netzstecker	




LAVIGO.CORE Lichtfarbe neutralweiß 4 000 K



Bestückung	Technik	Modell	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. silber	Bestell-Nr. schwarz
12 400 lm	PIR Sensor	12500/840/R/G1	121855000-00812431	121855000-00812432	121855000-00812433
8 900 lm	PIR Sensor	9000/840/R/G1	121856000-00812470	121856000-00812468	121856000-00812472

Tischaufbauleuchte kompakt

- Leicht erreichbares Bedienelement (Kipptaster)
- Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR
- Nachlaufzeit Bewegungssensor 15 min
- Backlight Technologie
- Direkt- und Indirektlicht zusammen schaltbar
- LED-Lebensdauer L80 50 000 h
- Befestigung: Tischadaption (Zubehör)



LAVIGO.CORE	12 400 lm	8 900 lm
Leuchtenlichtausbeute	ca. 146 lm/W	ca. 144 lm/W
Lichtverteilung	ca. 17 % / 83 %	ca. 35 % / 65 %
Leuchtdichte	< 3 000 cd/m ²	< 4 400 cd/m ²
UGR	< 13	< 16
Farbwiedergabe	Ra > 80	
Entblendung	Prismenblende	
Anschlusswerte	220 – 240 V; 50/60 Hz	
Schutzart	IP 20	
Gewicht Tischaufbauleuchte (netto)	ca. 8,3 kg	
Netzanschluss Tischaufbauleuchte	ca. 3,7 m Leitung mit Netzstecker	



LAVIGO.CORE Lichtfarbe neutralweiß 4 000 K

Bestückung	Technik	Modell	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. silber
12 400 lm	PIR Sensor	12500/840/R/G1	121857000-00812477	121857000-00812475
8 900 lm	PIR Sensor	9000/840/R/G1	121858000-00812481	121858000-00812479

LAVIGO.CORE Tischklemme

Spannweite	Modell	Bestell-Nr. weiß	Bestell-Nr. silber
12 - 13 mm	TK 1A/30	191118019-00802403	191118019-00802404

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen, Germany
Telephone +49 7720 601-0
Telephone +49 7720 601-100 (Sales)
Fax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

(1 of 1000)

An dieser Stelle wollen wir die Leuchten lassen, die bei Waldmann alles geben, um zu den bestmöglichen Lichtlösungen zu gelangen. Danke, SOPHIA!

**ENGINEERS
OF LIGHT:
SOPHIA**